

DSA WALL - stanice pro topení a ohřev teplé vody


Určeno pro **vysoký výkon**
ve **vašem systému**. Usnadňujeme
vám **využívat výhod**.



+90%

shodných DSA WALL
pro všechny známé
technické požadavky
na připojení.

Seznamte se se stanicí DSA WALL



- Předávací stanice DSA WALL je tlakově nezávislá pro vytápění, nebo podlahové vytápění a ohřev teplé vody
- Vhodná pro vytápění samostatných i bytových domů, komerčních a průmyslových budov
- Rozsah výkonu až do 145 kW topení/120 kW teplá voda*
- Vyhovuje více než 90 % všech technických požadavků na připojení typických sítí dálkového vytápění

* stanoveno podle úrovně teploty, a místních nařízení

Když vám DSA WALL doručíme

...získáte tlakově nezávislou, modulární a flexibilní předávací stanici



Dodává se rychle, má kompaktní a lehkou konstrukci, která se snadno dopravuje (na europaletě) do místnosti pro vytápění




Je navržena pro snadnou montáž na zeď před instalací potrubí (držák na zeď – na levé/právé straně)



Instalace stanice DSA WALL umožňuje snadnou a rychlou instalaci a uvolní prostor v místnosti

Když začne stanice DSA WALL pracovat ve vašem vytápěcím systému, začnete čerpat následující výhody



Energetická účinnost díky vysokému výkonu systému

Stanice DSA WALL je navržena k nastavení vysokých standardů. Toto se uskutečňuje použitím:

- Elektronické řídicí jednotky ECL Comfort pro řízení okruhů vytápění a teplé vody
- Přístupu k nástroji SCADA na portálu ECL pro monitorování a řízení systému přes internet
- Tepelných výměníků pájených mědí MicroPlate™ s patentovanou technologií desky na přenos tepla
- Vysoce účinných oběhových čerpadel třídy A
- Možností izolace (specifických podle trhu)



Servis a záruka

- Snadný přístup z přední strany ke všem klíčovým komponentům umožňuje bezproblémovou údržbu a obsluhu šetřící čas
- Pokročilý systém těsnosti pro bezpečné a bezúnikové připojení potrubí na primární stranu
- Pouze jeden kontaktní partner v případě technické podpory a služeb
- Možnosti rozšířené záruky (specifické podle trhu)



Kompletní řešení dodávané jedním respektovaným dodavatelem

- Tato předávací stanice je vybavena jakostními komponenty společnosti Danfoss, které jsou zkušeny a optimalizovány pro bezpečný a spolehlivý provoz
- Všechny předávací stanice a tepelné výměníky Danfoss jsou vyrobeny v souladu s evropskou směrnicí pro tlaková zařízení PED 97/23/ES



3 dobré důvody **zvolit si společnost Danfoss**

Danfoss je na předním místě dálkové techniky pro vytápění téměř 25 let. Připojením se k našemu produktovému portfoliu získáte:

**1**

Přístup k technickému poradenství a aplikacím v celé šíři topení a ohřevu teplé vody

**2**

Kvalitu na prvním místě! Výroba podle nejvyšších standardů, včetně certifikací ISO 9001/14001 a ISO/TS16949

**3**

Kompletní služby, spolehlivého a výhradního obchodního partnera pro vás



.....
Chcete se dozvědět více?
Navštivte: www.cz.danfoss.com